



# CULOTTES absorbantes & anti-fuite

## Choix du niveau d'absorption

Pour chaque forme de culotte, choisissez l'absorption qui vous convient.



Tanga



Slip



Culotte



Boxer

## Les Culottées by PliM

Pour permettre une absorption optimale, PliM a inséré à l'entrejambe de la culotte un **noyau absorbant** plus ou moins long, avec un tissage spécifique, composé de **1 à 4 voiles fins** de coton bio certifiés GOTS, ultra absorbants & drainants (validé par l'IFTH). Sa membrane imperméable & respirante, certifiée OEKO-TEX 100, garantit la culotte anti-fuite et anti-odeur. Bien sûr, plus le noyau absorbant est long, plus il est adapté pour les mouvements, la nuit & les fuites urinaires.

### Absorption protèges-slip

#### SMART



Flux faible



16 cm  
1 voile

Pour les flux faibles pour les règles, avec une coupe menstruelle ou pour les petites fuites urinaires.

### Absorption serviettes hygiéniques

#### MEDIUM



Flux faible - moyen



20 cm  
3 voiles

Pour les flux faibles à moyens pour les règles ou les pertes urinaires légères.

#### PLUS



Flux moyen - abondant




25 cm  
3 voiles

Pour les flux moyens à abondants des règles, ou pour les flux moyens des fuites urinaires.

#### MAX



Nuit ou flux très abondant



32cm  
4 voiles

Pour la nuit ou pour les flux abondants voire hémorragiques en journée.

*PliM vous accompagne dans chacune de vos vies de femme.*

